

## ヘテロポリ酸水溶液タイプ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NPM-40 リンモリブデン酸水溶液 .....        | 2 |
| (Phosphomolybdic Acid Solution) |   |
| NPW-40 リンタングステン酸水溶液 .....       | 3 |
| (Phosphotungstic Acid Solution) |   |
| NSW-40 ケイタングステン酸水溶液 .....       | 4 |
| (Silicotungstic Acid Solution)  |   |

# NPM-40 リンモリブデン酸水溶液 (Phosphomolybdic Acid Solution)



## ● 製品情報

液比重(20℃): 約 1.45

MoO<sub>3</sub>含有量: 約 37 %

## ● 主な用途

酸触媒、酸化触媒

## ● 規格

|                  |          |
|------------------|----------|
| MoO <sub>3</sub> | (37±2)%  |
| Na               | 0.01%以下  |
| Cl               | 0.002%以下 |
| SO <sub>4</sub>  | 0.005%以下 |
| Fe               | 0.003%以下 |
| Pb               | 0.004%以下 |
| NH <sub>4</sub>  | 0.005%以下 |

## NPW-40 リンタングステン酸水溶液 (Phosphotungstic Acid Solution)



### ● 製品情報

液比重(20℃): 約 1.55

WO<sub>3</sub> 含有量: 約 40 %

### ● 主な用途

酸触媒、酸化触媒

### ● 規格

|                 |          |
|-----------------|----------|
| WO <sub>3</sub> | (40±1)%  |
| Na              | 0.01%以下  |
| Cl              | 0.002%以下 |
| SO <sub>4</sub> | 0.005%以下 |
| Fe              | 0.003%以下 |
| Pb              | 0.004%以下 |
| NH <sub>4</sub> | 0.005%以下 |

## NSW-40 ケイタングステン酸水溶液 (Silicotungstic Acid Solution)



### ● 製品情報

液比重(20℃): 約 1.55

WO<sub>3</sub> 含有量: 約 40 %

### ● 主な用途

酸触媒

### ● 規格

|                 |          |
|-----------------|----------|
| WO <sub>3</sub> | (40±2)%  |
| Na              | 0.01%以下  |
| Cl              | 0.002%以下 |
| SO <sub>4</sub> | 0.005%以下 |
| Fe              | 0.003%以下 |
| Pb              | 0.004%以下 |
| NH <sub>4</sub> | 0.005%以下 |



日本無機化学工業株式会社

〒174-0041

東京都板橋区舟渡三丁目 14 番 1 号

(本社・工場)

TEL : 03-3966-1277

FAX : 03-3967-9266

(営業)

TEL: 03-3966-2412

FAX: 03-3966-2680